

「乾膜資料庫」分頁瀏覽每頁顯示15筆資料建議按F11用全銀幕觀看

修改	刪除	完成	順序	客戶	料號	尺寸		總數	現有	已出貨	膜寬	種類	OK	待顯影	待曝光	下轉	底片狀況	預定完成時間
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	0	千友	CYP3499-2孔銅1	343	177	21	21	0	13.25(HT115)		0			堂凱	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	0	千亨	BB105-1L單蝕	330	408	30	30	0	15.75(7712)		0			創富		
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	1	千友	CYP3309-4化金(	465	410	508	508	0	18.00(HT115)		0			甫舜	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	2	千友	CYA1755-8(0.2孔	355	407	129	129	0	15.75(HT115)		0			甫舜	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	3	千友	CYP3318-2(16/1	413	360	189	189	0	16.125(HT11		0			堂凱	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	4	千友	CYP2799-4加鍍2	305	460	20	20	0	17.75(HT115)		0			堂凱	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	5	千友	CYP3947-2(21.7/	249	450	64	64	0	17.50(HT115)		0			堂凱	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	6	元廣	TB5690E4(11-84	285	460	79	79	0	17.25-17.50(		0		79	回廠	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	7	元廣	TG78L398(11-61	305	460	451	181	270	17.50-17.75(		0	181		回廠	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	8	元廣	TF94DJC5(11-71	405	500	127	127	0	19.25-19.50(		0		127	回廠	OK	
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	8.1	元廣	TD6602A0(12-10	395	460	87	87	0	17.50(HT115)	急件	0			回廠	OK	孔0.3mm
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	8.2	元廣	TGB4E9E8(12-29	408	470	118	118	0	18.00(HT115)		0			回廠	OK	孔0.3mm
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	8.3	元廣	TG12P997(12-31	305	435	95	95	0	17.00(HT115)		0			回廠	OK	孔0.3mm
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	9	元廣	TD24I9E2內蝕ao	340	410	126	135	0	16.125(7712)		0		135	全合精鍊	OK	12/25
修改	刪除	<input type="checkbox"/>	10	元廣	TD64G6B9內蝕(	246	450	450	460	0	17.50(7712)		0		460	全合精鍊	OK	12/25

[前一頁](#)
[最後一頁](#)
 輸入頁次:  頁次:1/2

依客戶名稱或料號尋找	從新排序	轉移已完成的項目	發出訊息
------------	------	----------	------